



电磁阀连接器

工业连接解决方案



HIRSCHMANN

A **BELDEN** BRAND



lumbergautomation

A **BELDEN** BRAND



A型

B型

C型

配件



**Be certain.
Belden.**




Belden工业连接解决方案

Belden成立于1902年，在全球范围内提供长期可靠运行的公认解决方案。我们的两个主要品牌——Hirschmann和Lumberg Automation——兼备成熟的经验与创新。专注于客户需求使我们成为高质量端到端信号传输领域的全球领导者。

我们的工业连接解决方案以易用性为出发点，独特的设计可在高尘、潮湿和剧烈振动的环境中正常工作。

无论您是希望给设备供电、传输数据或是信号、还是将所有的这些功能集成在智能I/O系统中，我们的多样化产品系列都为您提供适合各种应用的解决方案。





电磁阀连接器

当涉及到液压、气动、电磁执行器和传感器时，具有高度防尘、防水和抗震能力的可靠的电磁阀连接器解决方案是必须的。

Hirschmann和Lumberg Automation电磁阀连接器采用了保护电路及/或功能指示器以及极其坚固的设计，可将电磁阀、压力传感器、温度传感器和流量计可靠地连接到电源或数据网络。




目 录

工业连接解决方案	2
电磁阀连接器	3
产品概述	4-5
总体产品信息	6-9
● A型电磁阀连接器	10-17
● B型电磁阀连接器	18-21
● C型电磁阀连接器	22-25
● 配件	26-31
我们的服务	32-33
连接方案定制中心	34-35
物料编号索引	36-39

您可信赖几十年的两大强力品牌



产品概述

				
产品		A 型 DIN 标准	A 型 扁平系列	A 型 高压电系列
基本参数	标准	DIN EN 175 301-803-A ISO 4400	DIN EN 175 301-803-A ISO 4400	DIN EN 175 301-803-A ISO 4400
	外壳颜色	黑，透明，灰	黑，透明	黑，灰
	引脚分配	2 + PE, 2 + 2 PE, 3 + PE		3 + PE
	最大工作电压		230 V AC/DC	400 V AC/DC
	最大电流	16 A	10 A	16 A
	防护等级	IP65, IP67, IP68, IP69 ¹⁾	IP65	IP65
认证	VDE	●	●	●
	UL	●		
	SEV	●		
	CSA	●		
装配设计	单端预铸电缆	●		
	现场接线	●	●	●
	面板安装	●	●	●
电路	不带电路	●	●	●
	仅LED	●	●	
	压敏电阻, (LED)	●	●	
	压敏电阻, (LED) ,桥式整流器	●		
	抑制二极管, (LED)	●	●	
	抑制器, (LED) ,桥式整流器	●		
	恢复二极管, (LED)	●	●	
	桥式整流器	●		
	双LED (压力开关)	●		
尺寸				



					
产品		B 型 DIN 标准	B 型 工业标准	C 型 DIN 标准	C 型 工业标准
基本参数	标准	DIN EN 175 301-803-B ISO 6952	工业标准	DIN EN 175 301-803-C ISO 15217	工业标准
	外壳颜色	黑, 透明, 灰		黑, 透明, 灰	
	引脚分配	2 + PE		2 + PE, 2 + 2 PE, 3 + PE	
	最大工作电压	230 V AC/DC		230 V AC/DC	
	最大电流	16 A		6 A	
	防护等级	IP65, IP67 ¹⁾		IP65, IP67 ¹⁾	
认证 ²⁾	VDE	●	●	●	●
	UL	●	●	●	●
	SEV	●	●	●	●
	CSA		●	●	●
装配设计	单端预铸电缆	●	●	●	●
	现场接线	●	●	●	●
	面板安装	●	●	●	●
电路	不带电路	●	●	●	●
	仅LED	●	●	●	
	压敏电阻, (LED)	●	●	●	●
	压敏电阻, (LED) ,桥式整流器	●	●		
	抑制二极管, (LED)	●	●	●	●
	抑制器, (LED) ,桥式整流器				
	恢复二极管, (LED)	●	●		
	桥式整流器				
	双LED (压力开关)				
尺寸					

1) 仅提供预铸电缆版本
2) 详情请查阅技术规格书

电缆材质比较

材质	高温	低温	柔性	紫外线	化学制品	油
PUR	●●●●	●●●○	●●●○	●●●○	●●●●	●●●○
PVC	●●○○	●●○○	●●○○	●●●○	●●●○	●●○○

●○○○ = 差

●●○○ = 中

●●●○ = 好

●●●● = 优

详情请联系索取技术规格书

控制电缆概述

控制 电缆	导体 尺寸	电缆 材质	护套 颜色	温度范围 固定/活动	电缆 直径	弯曲半径 固定/活动	弯折 次数	电缆 特性
017	3G0.50mm²	PVC	黑	-40 °C to +70 °C 5 °C to +70 °C	ø 5.0 mm	> 5 x D > 10 x D	●	
205	3G0.75mm²	PVC	黑	-40 °C to +70 °C 5 °C to +70 °C	ø 5.50 mm	> 5 x D > 10 x D	●	
212	3G0.50mm²	PVC	黑	-40 °C to +70 °C -5 °C to +70 °C	ø 5.0 mm	> 5 x D > 10 x D	●	
226	3G0.50mm²	PUR	黑	-50 °C to +105 °C -25 °C to +105 °C	ø 4.6 mm	> 5 x D > 10 x D	> 5 Mio	
228	5G0.50mm²	PUR	黑	-50 °C to +105 °C -25 °C to +80 °C	ø 5.4 mm	> 5 x D > 10 x D	> 5 Mio	
603	3G0.75mm²	PUR	灰	-40 °C to +90 °C -20 °C to +90 °C	ø 5.80 mm	> 5 x D > 7.5 x D	●	
604	4G0.75mm²	PUR	灰	-40 °C to +90 °C -20 °C to +90 °C	ø 6.50 mm	> 4 x D > 7.5 x D	> 5 Mio	
606	2x0.75mm²	PUR	灰	-40 °C to +90 °C -20 °C to +90 °C	ø 5.50 mm	> 4 x D > 7.5 x D	●	
609	3G0.75mm²	PVC	灰	-40 °C to +105 °C 5 °C to +105 °C	ø 5.5 mm	> 5 x D > 10 x D	●	
610	4G0.75mm²	PVC	灰	-40 °C to +90 °C -5 °C to +90 °C	ø 6.2 mm	> 5 x D > 10 x D	●	
611	5G0.75mm²	PVC	灰	-40 °C to +90 °C -5 °C to +90 °C	ø 6.8 mm	> 4 x D > 10 x D	●	
618	2x0.75mm²	PVC	灰	-40 °C to +90 °C -5 °C to +90 °C	ø 5.5 mm	> 4 x D > 7.5 x D	●	
744	4G0.50mm²	PUR	黑	-40 °C to +80 °C -5 °C to +80 °C	ø 4.8 mm	> 5 x D > 10 x D	●	
743	4G0.50mm²	PVC	黑	-40 °C to +80 °C -5 °C to +80 °C	ø 5.3 mm	> 5 x D > 10 x D	●	

抗震性和抗冲击性

UL认证

抗紫外线

耐油, 冷却剂, 润滑剂和乳剂


拖链适用性

防焊渣



保护电路

	电路图	电路描述	工作电压	额定电流	与LED相结合	与桥式整流器相结合	与LED和桥式整流器相结合
指示							
		双极LED功能指示, 适用于直流和交流电应用	24, 48, 110, 230 V AC/DC	10A			
		LED状态指示灯结合三个用于压力开关的开关触点	24, 230 V AC/DC	10A			
保护							
		压敏电阻和电压敏感电阻, 用于吸收感应电压尖峰	24, 48, 110, 230 V AC/DC	10A			
		双向抑制二极管 (TVS) 具有快速响应时间, 可防止临界过压	24V AC/DC	10A			
		恢复二极管, 可降低直流应用中的电压回扫	24-230V AC/DC	10A			
整流							
		桥式整流器, 可将交流电逆流为直流电	24-230V AC/DC	1A			
		桥式整流器、压敏电阻和电容器的组合, 可在直流应用中进行平滑的信号传输, 防止浪涌	230V	1A			



垫片材质比较

材质	高温	低温	紫外线和臭氧	油	化学制品
					
NBR	●●○	●●○	●○○	●●●	●●○
EPDM	●●●	●●○	●●●	●○○	●●○
FKM	●●●	●○○	●●●	●●●	●●●
MPQ	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

○○○ = 不建议使用

●○○ = 抗性一般

●●○ = 抗性良好

●●● = 抗性出色

详情请联系索取技术规格书





IP 防护等级

指数		防护程度
0		对意外接触没有防护，对固体异物没有防护
1		防护手掌的任何大面积接触，防护直径>50毫米的固体异物
2		防护手指接触，防护直径>12毫米的固体异物
3		防护直径>2.5毫米的工具、电线或类似物体，防护直径>2.5毫米的固体异物
4		除了直径>1毫米的尺寸差异外，其余与第3条相同的固体异物
5		全面防止接触, 防止有害的粉尘沉积
6		全面防止接触, 防止灰尘渗入

指数		防护程度
0		不防水
1		防护垂直水滴
2		防护水滴 (最大15度角)
3		防护斜线水滴 (最大60度角)
4		防护来自各个方向的溅水
5		从各个方向防护 (出资喷嘴的)水
6		在临时淹水期间防止水渗透
7		可防护临时浸入水中
8		可防护永久性浸入水中
9K		可防护高压水/蒸汽喷射



电磁阀连接器 A 型

为耐久性而生，满足您任意的应用场景

结合各类液压、气动的电磁阀和传感器的应用，GDM和GAN系列可以应对任何恶劣环境。高度不渗透的坚固设计可确保在最苛刻的应用中实现无与伦比的可靠性。



优势

长期保持高性能 – 专为应对机械挑战和振动而设计的最先进的外壳，可选配应力消除选项，通过了UL2238认证

卓越的可靠性 – 符合IP67和IP69标准的不渗透性以及对环境影响、油和润滑剂的非凡抵抗力

无与伦比的灵活性 – 从众多配置中进行选择，以应对您独特的应用挑战

目标市场

- 制造自动化
- 机器制造
- 移动机械
- 物料处理
- 交通运输
- 过程自动化

技术信息

A型现场接线	GDM 标准	GDM 带 cURus	GDMF 扁平系列	GDMW 高压系列
				
	基本参数			
标准	DIN EN 175301-803-A ISO 4400	DIN EN 175301-803-A ISO 4400	DIN EN 175301-803-A ISO 4400	DIN EN 175301-803-A ISO 4400
外壳颜色	黑, 透明, 灰	黑	黑, 透明	黑, 灰
引脚数量	2 + PE, 3 + PE	2 + PE, 3 + PE	2 + PE, 3 + PE	3 + PE
电缆范围	M16 & PG9: Ø 4.5 - 10 mm M20 & PG11: Ø 4.5 - 11 mm 1/2" NPTF: Ø 8 - 13.5 mm G1/2" (ISO 228): Ø 8 - 13 mm	M16 & PG9: Ø 6 - 8 mm M20 & PG11: Ø 8 - 10 mm 1/2" NPTF: Ø 8 - 10 mm G1/2" (ISO 228): Ø 8 - 10 mm	M16: Ø 4 - 8 mm	PG11: Ø 4.5 - 11 mm
端子类型	螺丝	螺丝	螺丝	螺丝
导体尺寸	0.25 - 1.5 mm ²	0.25 - 1.5 mm ²	0.34 - 1.5 mm ² 0.34 - 0.75 mm ² (带电路)	0.25 - 1.5 mm ²
应力消除	●	笼夹式	●	●
	电气参数			
工作电压 ¹⁾	230 V AC/DC	300 V AC/DC	230 V AC/DC	400 V AC/DC
电流 ¹⁾	16 A	10 A	10 A	16 A
	环境参数			
环境温度 ²⁾	黑: -40°C至+125°C 透明: -25°C至+90°C	-40°C至+125°C	黑: -40°C至+125°C 透明: -25°C至+90°C	-40°C至+125°C
保护级别	IP65	IP65, IP67	IP65	IP65
认证	VDE, SEV	VDE, SEV, cURus (UL2238)	VDE	CSA, UL (1977)

1) 与电路组合时, 值可能会有偏差。请查看技术规格书获取更多信息。

2) 注意降额



产品配置

A型现场接线

G D M 21 0 6 - A 0 U - 1 0 F

设计

GDM = A型, 母头连接, 现场接线

引脚分配

21 = 2 + PE

31 = 3 + PE

外壳

0 = 黑色

A = 黑色 (cURus)

F = 透明色

6 = 灰色

电缆密封接头

6 = M16

A = M20

9 = PG9

B = PG11

D = 1/2" NPTF

E = G1/2" (ISO 228)

J = M16, 支持应力消除 (cURus)

M = M20, 支持应力消除 (cURus)

L = PG9, 支持应力消除 (cURus)

N = PG11, 支持应力消除 (cURus)

Q = 1/2", 支持应力消除 (cURus)

R = G1/2"(ISO228)支持应力消除 (cURus)

电路

保护电路

A0 = 无电路

V1 = 压敏电阻

S1 = 抑制二极管

D1 = 恢复二极管

带桥式整流器

V3 = 压敏电阻, 桥式整流器

S3 = 抑制二极管, 桥式整流器

D3 = 仅桥式整流器

C3 = 压敏电阻, 桥式整流器, 电容器

带 LED

L1 = 仅LED

V2 = 压敏电阻, LED

S2 = 抑制二极管, LED

D2 = 恢复二极管, LED

P1 = 双LED (压力开关)

带桥式整流器和 LED

V4 = 压敏电阻, 桥式整流器, LED

S4 = 抑制二极管, 桥式整流器, LED

D4 = 桥式整流器, LED

C4 = 压敏电阻, 桥式整流器, 电容器, LED

电压

不带 LED

Q = 24 V

K = 48 V

S = 110 V

U = 230 V

带 LED(黄色)

4 = 24 V

8 = 48 V

1 = 110 V

Y = 230 V

带双 LED(红色和绿色)

J = 24 V (pressure switch)

N = 230 V (pressure switch)



可应客户要求提供更多的电路和LED颜色,
请联系我们: ICOS_APAC_Sales@belden.com

中心螺丝

1 = 钢, Philips Combi 型螺丝头

2 = 钢, 梅花头

3 = 钢, 滚花头

4 = 不锈钢, Philips Combi 型螺丝头

垫片

扁平垫片

A = NBR

B = EPDM

C = FKM

D = MPQ

异形垫片

E = NBR

F = EPDM

H = MPQ

固套垫片

K = NBR

L = EPDM

0 = 不带垫片

包装

F = 多包装, 200件 (无电路版本)

D = 多包装, 50件 (仅有电路版本)

P = 单一包装, 200件 (无电路版本)

M = 单一包装, 50件 (仅有电路版本)

订货概览 - 示例配置

		48 V	110 V	230 V
1.选择最大电压 →				
2.选择设计 ↓				
GDM黑, 标准				
2+PE,不带电路,M16	●	●	●	GDM2106-A0U-10F
2+PE,带压敏电阻,M16	GDM2106-V1Q-10D	GDM2106-V1K-10D	GDM2106-V1S-10D	GDM2106-V1U-10D
2+PE,带压敏电阻和桥式整流器,M16	GDM2106-V3Q-10D	GDM2106-V3K-10D	GDM2106-V3S-10D	GDM2106-V3U-10D
2+PE,带抑制二极管,M16	GDM2106-S1Q-10D	●	●	●
2+PE,带抑制二极管和桥式整流器,M16	GDM2106-S3Q-10D	●	●	●
2+PE,带恢复二极管,M16	●	●	●	GDM2106-D1U-10D
2+PE,带桥式整流器,M16	●	●	●	GDM2106-D3U-10D
GDM透明, 标准				
2+PE,带LED,M16	GDM21F6-L14-10D	GDM21F6-L18-10D	GDM21F6-L11-10D	GDM21F6-L1Y-10D
2+PE,带LED和桥式整流器,M16	GDM21F6-D44-10D	GDM21F6-D48-10D	GDM21F6-D41-10D	GDM21F6-D4Y-10D
2+PE,带LED和压敏电阻,M16	GDM21F6-V24-10D	GDM21F6-V28-10D	GDM21F6-V21-10D	GDM21F6-V2Y-10D
2+PE,带LED,压敏电阻和桥式整流器,M16	GDM21F6-V44-10D	GDM21F6-V48-10D	GDM21F6-V41-10D	GDM21F6-V4Y-10D
2+PE,带LED和抑制二极管,M16	GDM21F6-S24-10D	●	●	●
2+PE,带LED,抑制二极管和桥式整流器,M16	GDM21F6-S44-10D	●	●	●
2+PE,带LED和恢复二极管,M16	GDM21F6-D24-10D	GDM21F6-D28-10D	GDM21F6-D21-10D	GDM21F6-D2Y-10D
GDM黑, 通过cURus认证				
2+PE,不带电路,支持应力消除的M16	●	●	●	GDM21AJ-A0U-10F
2+PE,带桥式整流器,支持应力消除的M16	●	●	●	GDM21AJ-D3U-10D
2+PE,带压敏电阻,支持应力消除的M16	GDM21AJ-V1Q-10D	GDM21AJ-V1K-10D	GDM21AJ-V1S-10D	GDM21AJ-V1U-10D
2+PE,带压敏电阻和桥式整流器,支持应力消除的M16	GDM21AJ-V3Q-10D	GDM21AJ-V3K-10D	GDM21AJ-V3S-10D	GDM21AJ-V3U-10D
2+PE,带恢复二极管,支持应力消除的M16	●	●	●	GDM21AJ-D1U-10D
GDMF				
2+PE,不带电路,M16,扁平线	●	●	●	GDMF 2016 DAAA
2+PE,带LED,M16,扁平线	GDMF 2016 DBAA		GDMF 2016 DCAA	GDMF 2016 DEAA
2+PE,带LED和压敏电阻,M16,扁平线	●	●	GDMF 2016 DRAA	GDMF 2016 DLAA
2+PE,带LED和恢复二极管,M16	GDMF 2016 DGAA		●	●
2+PE,带LED和抑制二极管,M16,扁平线	GDMF 2016 DFAA		●	●
GDMW				
3+PE,不带电路和PG11,黑色外壳	●	●	●	GDMW 3011 DF 黑
3+PE,不带电路和PG11,灰色外壳	●	●	●	GDMW 3011 DF 灰

这些仅为示例性配置。有关更多选项,请参见第12页的配置信息。



技术信息

A型插座	GSA/GSC	GSE	GSP	GSR
				
 基本参数				
标准	DIN EN 175301-803-A ISO 4400	DIN EN 175301-803-A ISO 4400	DIN EN 175301-803-A ISO 4400	DIN EN 175301-803-A ISO 4400
引脚数量	2 + PE, 3 + PE	2 + PE, 3 + PE	2 + PE, 3 + PE	2 + PE, 3 + PE
导体尺寸	最大1.5 mm ²	最大1.5 mm ²	最大1.5 mm ²	最大1.5 mm ²
端子类型	焊接(GSA), PE到螺丝 压接(GSC), PE到螺丝	焊接, PE到螺丝	焊接, PE到螺丝	焊接
安装	螺丝	螺丝	螺丝	注塑
 电气参数				
工作电压	400 V AC/DC	400 V AC/DC	400 V AC/DC	400 V AC/230 V DC
电流	16 A	16 A	16 A	16 A
 环境参数				
环境温度 ¹⁾	-40 °C 至+125 °C	-40 °C 至+125 °C	-40 °C 至+125 °C	-40 °C 至+125 °C
防护等级	IP65 IP67 (GSA-U)	IP65	IP65	IP65
认证	UL, VDE, SEV, CSA	UL, VDE, SEV, CSA	VDE, SEV	VDE

1) 注意降额

订单概述

A型插座	2 + PE	3 + PE
1.选择最大电压 → ↓ 2.选择设计		
矩形, 带椭圆形孔, 可选择正面焊接	GSA 2000	GSA 3000
矩形, 无椭圆形孔, 焊接触点	GSA 2000 N	GSA 3000
矩形, 压接触点		GSC 3000
矩形, 用于气缸安装, 焊接触点	GSAZ 200	GSAZ 300
矩形, 预铸, 焊接触点	GSA-U 2000 N LO	GSA-U 3000 N LO
矩形, 无椭圆形孔, 圆领式, 焊接触点	GSE 2000 N4	GSE 3000 N4
圆形, 焊接触点	GSR-U 2000 LO	GSR-U 3000 LO
圆形, 带连接螺纹, 焊接触点	GSP 211 PG11 GSP 212 1/2" NPTF 更多螺纹按请求提供	GSP 311 PG11 GSP 312 1/2" NPTF 更多螺纹按请求提供

技术信息

A型预铸电缆		GAN	通过cULus认证的GAN
			
	基本参数		
	标准	DIN EN 175301-803-A, ISO 4400	DIN EN 175301-803-A, ISO 4400
	外壳颜色	灰,透明	黑
	引脚数量	2 + PE, 2 + 2 PE, 3 + PE, 2- 极 , 3- 极	
	电缆材质	PUR, PVC	PUR, PVC
	导体尺寸	0.5 mm², 0.75 mm²	0.5 mm², 0.75 mm²
	电气参数		
	工作电压 ¹⁾	230 V AC/DC	230 V AC/DC
	电流 ¹⁾	10 A (0.75 mm²) / 6 A (0.5 mm²)	6 A (0.75 mm²) / 4 A (0.5 mm²)
	环境参数		
	环境温度 ²⁾	-25 °C至+85 °C -40 °C至+105 °C, 带附加垫片	-25 °C至+85 °C -40 °C至+105 °C, 带附加垫片
	防护等级	IP65, IP67, IP68, IP69 (带 PUR 电缆)	IP65, IP67, IP68, IP69 (带 PUR 电缆)
	认证	VDE, SEV	VDE, SEV, cULus (UL2238)

1) 与保护电路组合时，值可能会偏离。请查看技术规格书获取更多信息。

2) 注意降额



产品配置信息

A型预铸线缆

G A N 2 2 L U - A O U - 6 0 3 0 2 0 0 - 1 U C

设计

GAN = A型, 母头连接, 预铸线缆

引脚分配

20 = 2极 (无PE)
21 = 2 + PE (电缆出口处的PE)
22 = 2 + 2 PE
30 = 3极 (无PE)
31 = 3 + PE (电缆出口处的PE)
3Z = 3 + PE (电缆出口处的PE)

外壳

LU = 灰, 透明, 预铸
OU = 黑, 预铸

保护电路

电路

A0 = 无电路
V1 = 压敏电阻
S1 = 抑制二极管
D1 = 恢复二极管

带桥式整流器

V3 = 压敏电阻, 桥式整流器
S3 = 抑制二极管, 桥式整流器
D3 = 仅桥式整流器
C3 = 压敏电阻, 桥式整流器, 电容器

带LED

L1 = 仅LED
V2 = 压敏电阻, LED
S2 = 抑制二极管, LED
D2 = 恢复二极管, LED
P1 = 双LED (压力开关)

带桥式整流器和LED

V4 = 压敏电阻, 桥式整流器, LED
S4 = 抑制二极管, 桥式整流器, LED
D4 = 桥式整流器, LED
C4 = 压敏电阻, 桥式整流器, 电容器, LED

电压

不带LED

Q = 24 V
K = 48 V
S = 110 V
U = 230 V

带LED (黄色)

4 = 24 V
8 = 48 V
1 = 110 V
Y = 230 V

带双LED (红色和绿色)

J = 24 V (压力开关)
N = 230 V (压力开关)

控制电缆

PVC

212 = PVC 3G0.50 mm², 黑
205 = PVC 3G0.75 mm², 黑
609 = PVC 3G0.75 mm², 灰
743 = PVC 4G0.50 mm², 黑
610 = PVC 4G0.75 mm², 灰
611 = PVC 5G0.75 mm², 灰
618 = PVC 2X0.75 mm², 灰

PUR

226 = PUR 3G0.50 mm², 黑
603 = PUR 3G0.75 mm², 灰
744 = PUR 4G0.50 mm², 黑
604 = PUR 4G0.75 mm², 灰
606 = PUR 2X0.75 mm², 灰
228 = PUR 5G0.5 mm², 黑

X: 不带PE

G: 带PE

长度

0200 = 2 meter
0500 = 5 meter
1000 = 10 meter

中央螺丝

1 = 钢, Philips Combi 型螺丝头
4 = 不锈钢, Philips Combi 型螺丝头

垫片

U = 预铸垫片
Q = EPDM附加垫片

包装

A - G = 多包装 (5到 200件, 具体取决于控制电缆的长度)
H - P = 单一包装 (5到 200件, 具体取决于控制电缆的长度)

@ 可应客户要求提供更多的电路和LED颜色,
请联系我们: ICOS_APAC_Sales@belden.com


螺丝

订货概述 - 示例配置

A型预铸电缆	24 V	48 V	110 V	230 V
1.选择最大电压 →				
2.选择设计 ↓				
2 + 2 PE, 不带电路, PUR	●	●	●	GAN22LU-A0U-6030200-1UC
2 + 2 PE, 带LED, PUR	GAN22LU-L14-6030200-1UC	GAN22LU-L18-6030200-1UC	GAN22LU-L11-6030200-1UC	GAN22LU-L1Y-6030200-1UC
2 + 2 PE, 带压敏电阻, PUR	GAN22LU-V1Q-66030200-1UC	GAN22LU-V1K-6030200-1UC	GAN22LU-V1S-6030200-1UC	GAN22LU-V1U-6030200-1UC
2 + 2 PE, 带压敏电阻和LED, PUR	GAN22LU-V24-66030200-1UC	GAN22LU-V28-6030200-1UC	GAN22LU-V21-6030200-1UC	GAN22LU-V2Y-6030200-1UC
2 + PE, 带压敏电阻和桥式整流器, PUR	GAN21LU-V3Q-66030200-1UC	GAN21LU-V3K-6030200-1UC	GAN21LU-V3S-6030200-1UC	GAN21LU-V3U-66030200-1UC
2 + PE, 带压敏电阻、桥式整流器和LED, PUR	GAN21LU-V44-6030200-1UC	GAN21LU-V48-6030200-1UC	GAN21LU-V41-6030200-1UC	GAN21LU-V4Y-6030200-1UC
2 + 2 Pe, 带抑制二极管, PUR	GAN22LU-S1Q-6030200-1UC	●	●	●
2 + 2 PE, 带抑制二极管和LED, PUR	GAN22LU-S24-6030200-1UC	●	●	●
2 + PE, 带抑制二极管和桥式整流器, PUR	GAN21LU-S3Q-6030200-1UC	●	●	●
2 + PE, 带抑制二极管、桥式整流器和LED, PUR	GAN21LU-S44-6030200-1UC	●	●	●
2 + 2 Pe, 带恢复二极管, PUR	●	●	●	GAN22LU-D1U-6030200-1UC
2 + 2 PE, 带恢复二极管和LED, PUR	GAN22LU-D24-6030200-1UC	GAN22LU-D28-6030200-1UC	GAN22LU-D21-6 030200-1UC	GAN22LU-D2Y-6030200-1UC
2 + PE, 带桥式整流器, PUR	●	●	●	GAN21LU-D3U-6030200-1UC
2 + PE, 带桥式整流器和LED, PUR	GAN21LU-D44-6030200-1UC	GAN21LU-D48-6030200-1UC	GAN21LU-D41-6030200-1UC	GAN21LU-D4Y-6030200-1UC

这些仅为示例性配置。有关更多选项，请参见第16页的配置信息。





电磁阀连接器 B 型

可靠的技术，完美的连接

直观的操作与特别耐用的设计相结合，令B型电磁阀连接器成为公认的具有挑战性的工业自动化环境的理想选择。



优势

易于连接 – 具有即插即用的预接线预铸电缆或灵活的现场接线，对用户友好

易于维护 – 保护电路与全方位清晰可见的LED功能指示灯相结合，有助于快速光学控制并易于维护

值得信赖 – 扩展的温度范围以及高抗渗性和防振设计，非常适合恶劣的环境。

目标市场

- 制造自动化
- 机器制造
- 移动机械
- 物料处理
- 交通运输
- 过程自动化

技术信息

B型预铸电缆		GMN(L)/GM(L) ...	VB/VBD	GSN/GSA ...
				
	基本参数			
	标准	DIN EN 175301-803-B / 工业标准	DIN EN 175301-803-B / 工业标准	DIN EN 175301-803-B / 工业标准
	装配设计	现场接线	预铸电缆	面板安装
	外壳颜色	黑, 透明, 灰	黑, 透明	黑
	引脚数量	2 + PE	2 + PE	2 + PE
	电缆范围	M16 / PG 9: Ø 4.5 - 7 mm	●	●
	端子类型	螺丝	●	焊接
	导体尺寸	最大1.5 mm ²	0.5 mm ² , 0.75 mm ²	最大1.5 mm ²
	电缆材质	●	PUR, PVC	●
	电气参数			
	工作电压 ¹⁾	230 V AC/DC	230 V AC/DC	230 V AC/DC
	电流	16 A	4 A (0.5 mm ²) / 10 A (0.75 mm ²)	16 A
	环境参数			
	环境温度 ²⁾	黑: -40 °C to +125 °C 透明: -40 °C to +90 °C	-25 °C to +80 °C	-40 °C to +125 °C
	防护等级	IP65	IP65	IP65
	认证	VDE, UL, CSA (GM only)	●	VDE, SEV, UL

1) 与保护电路组合时，值可能会偏离。请查看技术规格书获取更多信息。

2) 注意降额



产品配置信息

B型预铸线缆

设计

GMN = B型, 母头连接, 现场接线, DIN标准, 不带电路

GMNL = B型, 母头连接, 现场接线, DIN标准, 带电路

GM = B型, 母头连接, 现场接线, 工业标准, 不带电路

GML = B型, 母头连接, 现场接线, 工业标准, 带电路

引脚分配

2 = 2+PE

电缆密封接头

16 = M16

09 = PG9

LED

NJ = 不带LED

NJ LED = 带LED

电压

24 = 24 V

120 = 110 V

230 = 230 V

□ = 230 V (压力开关)

保护电路

□ = 不带电路

HH = 恢复二极管

VR = 压敏电阻

GB1 = 压敏电阻, 桥式整流器

LED颜色(如果选择LED)

YE = 黄色

□ = 红色

连接器颜色

BLACK = 黑色外壳, 或在LED的情况下是透明外壳与黑色电缆密封接头

GREY = 灰色外壳, 或在LED的情况下是透明外壳与灰色电缆密封接头

B型预铸线缆

系列指示灯

VBD = B型, 母头连接, 预铸电缆, 2 + PE, DIN标准

VB = B型, 母头连接, 预铸电缆, 2 + Pe, 工业标准

引脚分配

1D = 无电路

1B = 抑制二极管, 黄色

1A = 压敏电阻, 黄色

电压

1 = 24 V

2 = 110 V

3 = 230 V

接地

1 = 0° (电缆出口处的PE)

2 = 180° (电缆出口处的PE)

控制电缆

PUR

226 = PUR, 3G0.50 mm², 黑

603 = PUR, 3G0.75 mm², 灰

G: With PE

PVC

212 = PVC, 3G0.50 mm², 黑

205 = PVC, 3G0.75 mm², 黑

电缆长度

2 M = 2米

5 M = 5米

10 M = 10米



可应客户要求提供更多的电路和LED颜色,
请联系我们: ICOS_APAC_Sales@belden.com

订货概述 - 示例配置

B 型	DIN Standard	Industry Standard
1.选择最大电压 → ↓ 2.选择设计		
现场接线		
2+PE, 不带电路 (230 V), PG9	GMN 209 NJ 黑	GM 209 NJ 黑
2+PE, PG 9, 带LED (24 V), PG9	GMNL 209 NJ LED 24 YE 黑	GML 209 NJ LED 24 YE 黑
2+PE, PG 9, 带LED (110 V), PG9	GMNL 209 NJ LED 120 YE 黑	GML 209 NJ LED 120 YE 黑
2+PE, PG 9, 带 LED (230 V), PG9	GMNL 209 NJ LED 230 YE 黑	GML 209 NJ LED 230 YE 黑
2+PE, 带恢复二极管和LED (24 V), PG9	GMNL 209 NJ LED 24 HH 黑	GML 209 NJ LED 24 HH 黑
2+PE, 带恢复二极管和LED (110 V), PG9	GMNL 209 NJ LED 120 HH 黑	GML 209 NJ LED 120 HH 黑
2+PE, 带恢复二极管和LED (230 V), PG9	GMNL 209 NJ LED 230 HH 黑	GML 209 NJ LED 230 HH 黑
2+PE, 带压敏电阻和桥式整流器 (230 V), PG9	GMNL 209 NJ GB1 黑	GML 209 NJ GB1 黑
2+PE, 带压敏电阻, 桥式整流器和LED (24 V), PG9	GMNL 209 NJ GB1 LED 24 黑	GML 209 NJ GB1 LED 24 黑
2+PE, 带压敏电阻, 桥式整流器和LED (110 V), PG9	GMNL 209 NJ GB1 LED 120 黑	GML 209 NJ GB1 LED 120 黑
2+PE, 带压敏电阻, 桥式整流器和LED (230 V), PG9	GMNL 209 NJ GB1 LED 230 黑	GML 209 NJ GB1 LED 230 黑
2+PE, 带压敏电阻和LED (24 V), PG9	GMNL 209 NJ LED 24 VR YE 黑	GML 209 NJ LED 24 VR YE 黑
2+PE, 带压敏电阻和LED (110 V), PG9	GMNL 209 NJ LED 120 VR YE 黑	GML 209 NJ LED 120 VR YE 黑
2+PE, 带压敏电阻和LED (230 V), PG9	GMNL 209 NJ LED 230 VR YE 黑	GML 209 NJ LED 230 VR YE 黑
单端预铸电缆		
2+PE, 不带电路(230 V), PUR电缆	VBD 1D-3-1-226/*M	VB 1D-3-1-226/*M
2+PE, 带抑制二极管和LED (24 V), PUR电缆	VBD 1B-1-1-226/*M	VB 1B-1-1-226/*M
2+PE, 带压敏电阻和LED (24 V), PUR电缆	VBD 1A-1-1-226/*M	VB 1A-1-1-226/*M
2+PE, 带压敏电阻和LED (110 V), PUR电缆	VBD 1A-2-1-226/*M	VB 1A-2-1-226/*M
2+PE, 带压敏电阻和LED (230 V), PUR电缆	VBD 1A-3-1-226/*M	VB 1A-3-1-226/*M
面板安装		
面板安装, 2+PE (230 V)	GSN 20 黑	GSA 20 黑

这些仅为示例性配置。有关更多选项，请参见第20页的配置信息





电磁阀连接器 C型

体积小，抗冲击性强

这些高度通用的矩形连接器采取节省空间的设计，几乎可在任何地方使用，专用于满足高可靠性和高精度需求。



优势

体积小 – 得益于其紧凑的外壳设计，C型电磁阀连接器完美地适用于狭窄空间

强大的抗冲击性 – 集成电路可以防止感应电压，从而提供安全可靠的连接

公认的技术 – 在全球范围内受到重视，并通过了诸如UL、VDE或CSA等多家机构的认可

目标市场

- 制造自动化
- 机器制造
- 移动机械
- 物料处理
- 交通运输
- 过程自动化

技术信息

C 型	GDSN(L) / GDS(L)	VC / VCD	GSS(N)A / GSS(N)R
			
 基本参数			
标准	DIN EN 175301-803-C / 工业标准	DIN EN 175301-803-C / 工业标准	DIN EN 175301-803-C / 工业标准
装配设计	现场接线	预铸电缆	面板安装
外壳颜色	黑, 透明, 灰	黑, 透明	黑
引脚数量	2 + PE, 3 + PE	2 + 2 PE	2 + PE, 3 + PE
电缆范围	PG 7: Ø 4.5-6 mm	●	●
电缆材质	●	PUR, PVC	●
端子类型	螺丝	●	焊接
导体尺寸	最大 0.75 mm²	0.5 mm²	0.34 mm²
 电气参数			
工作电压 ¹⁾	230 V AC/DC	230 V AC/DC	230 V AC/DC
电流 ¹⁾	6 A	4 A	6 A
 环境参数			
环境温度 ²⁾	黑: -40 °C to +125 °C 透明: -25 °C to +90 °C	-25 °C 至 +80 °C	-40 °C 至 +125 °C
防护等级	IP65	IP67	IP65
认证	VDE, UL, CSA, SEV	●	VDE, UL, CSA, SEV

1) 仅提供预铸电缆版本
2) 详情请查阅技术规格书



产品配置信息

C型现场接线

设计

GDSN = C型, 母头连接, 现场接线, DIN标准, 不带电路
GDSNL = C型, 母头连接, 现场接线, DIN标准, 带电路
GDS = C型, 母头连接, 现场接线, 工业标准, 不带电路
GDSL = C型, 母头连接, 现场接线, 工业标准, 带电路

引脚分配和电缆密封接头

20 = 2 + PE 30 = 3 + PE

电缆密封接头

7 = PG7

LED

☐ = 不带LED
LED = 带LED

电压

24 = 24 V
120 = 110 V
230 = 230 V

电路

☐ = 不带电路
VR = 压敏电阻

LED颜色(如果选择LED)

YE = 黄色

连接器颜色

BLACK = 黑色外壳, 或在LED的情况下是透明外壳与黑色电缆密封
GREY = 灰色外壳, 或在LED的情况下是透明外壳与灰色电缆密封接头

C型预铸电缆

设计

VC = C型, 母头连接, 2 + PE, 预铸, DIN标准
VCD = C型, 母头连接, 2 + PE, 预铸, 工业标准

引脚分配

1D = 无电路 1B = 抑制二极管, LED 黄色
1A = 压敏电阻, LED黄色 1L = LED黄色

电压

1 = 24 V
2 = 110 V
3 = 230 V

接地

3 = PE 和 0° 的 180°

控制电缆

226 = PUR, 3G0.50 mm², 黑 G: 带 PE
212 = PVC, 3G0.50 mm², 黑

电缆长度

2 M = 2 米 5 M = 5 米 10 M = 10 米



可应客户要求提供更多的电路和LED颜色,
请联系我们: ICOS_APAC_Sales@belden.com

订货概述 - 示例配置

C 型	DIN 标准 2 + PE	DIN 标准 3 + PE	工业标准 2 + PE DIN	工业标准 3 + PE
1.选择最大电压 → ↓ 2.选择设计				
现场接线				
2 + Pe, 不带电路 (230 V)	GDSN 207 黑	GDSN 307 黑	GDS 207 黑	GDS 307 黑
2 + PE, 带LED (24 V)	GDSNL 207 LED 24 YE 黑	●	●	●
2 + PE, 带LED (120 V)	GDSNL 207 LED 120 YE 黑	●	●	●
2 + PE, 带LED (230 V)	GDSNL 207 LED 230 YE 黑	●	●	●
2 + PE, 带LED和压敏电阻 (24 V)	GDSNL 207 LED 24 VR YE 黑	●	●	●
2 + PE, 带LED和压敏电阻 (110 V)	GDSNL 207 LED 110 VR YE 黑	●	●	●
2 + PE, 带LED和压敏电阻 (230 V)	GDSNL 207 LED 230 VR YE 黑	●	●	●
单端预铸电缆				
2 + Pe, 不带电路 (230 V), PUR电缆	VCD 1D-3-3-226/* M	●	VC 1D-3-3-226/* M	●
2 + PE, 带LED (24 V), PUR电缆	VCD 1L-3-3-226/* M	●	VC 1L-3-3-226/* M	●
2 + PE, 带LED和压敏电阻 (24 V), PUR电缆	VCD 1A-1-3-226/* M	●	VC 1A-1-3-226/* M	●
2 + PE, 带LED和压敏电阻 (110 V), PUR电缆	VCD 1A-2-3-226/* M	●	VC 1A-2-3-226/* M	●
2 + PE, 带LED和压敏电阻 (230 V), PUR电缆	VCD 1A-3-3-226/* M	●	VC 1A-3-3-226/* M	●
2 + PE, 带LED和抑制二极管(24 V), PUR电缆	VCD 1B-1-3-226/* M	●	VC 1B-1-3-226/* M	●
面板安装				
矩形, 用于螺丝安装 (230 V)	GSSNA 200	GSSNA 300	GSSA 200	GSSA 300
圆形, 用于注塑 (230 V)	GSSNR 200	GSSNR 300	GSSR 200	GSSR 300

这些仅为示例性配置。有关更多选项，请参见第24页的配置信息。





电磁阀连接器 配件

充分利用您的电磁阀连接器

从低温垫片到不锈钢非腐蚀性螺丝，Belden几乎可为各种应用提供合适的配件。



优势

更高的灵活性 – 针对各种挑战和环境进行了优化

更多功能 – 卓越的抗渗透性和极高的环境适应性

更加舒适 – 从固定式垫片到无需工具安装的螺丝，巧妙的解决方案可确保轻松操作

目标市场

- 制造自动化
- 机器制造
- 移动机械
- 物料处理
- 交通运输
- 过程自动化

配件A型

垫片			GDM	GAN	GSA/GSC	GSAZ	GSE
							
产品图片	描述	温度	现场接线	预铸电缆	面板安装		
扁平垫片							
	GDM 3-7 NBR 50 个/包	-30 °C 至+90 °C	●				
	GDM 3-21 EPDM 50 个/包	-40 °C 至+125 °C	●				
	GDM 3-22 FKM 50 个/包	-15 °C 至+125 °C	●				
	GDM 3-17 MPQ 50 个/包	-55 °C 至+140 °C	●				
	GSA 200-4 NBR 50 个/包	-30 °C 至+90 °C			●		
	GSA 200-7 EPDM 50 个/包	-40 °C 至+125 °C			●		
	GSAZ 35/43 (40/62; 60/20) NBR 50 个/包	-30 °C 至+90 °C				●	
	GSE 2000-2 NBR	-30 °C 至+90 °C					●
	GSE 2000-3 EPDM	-40 °C 至+125 °C					
	GDM 3-16 NBR 50 个/包	-30 °C 至+90 °C	●				
	GDM 3-19 MPQ 50 个/包	-55 °C 至+140 °C	●				
	GAN IP69 EPDM Gasket Package 50 个/包 GAN Locking Clip 50 个/包	-40 °C 至+125 °C		●			



配件A型

垫片和中心螺丝			GDM	GAN	GSA/GSC	GSAZ	GSE
							
产品图片	描述	温度	现场接线	预铸电缆	面板安装		
固套垫片							
	GDMF NBR 100个/包	-30 °C至+90 °C	●				
	GDMF EPDM 100个/包	-40 °C至+125 °C					
钢制Philips Combi 型螺丝头							
	GDM 3011-6 50个/包	-55 °C至+125 °C	●				
	GAN-1 50个/包	-55 °C至+125 °C					
不锈钢制Philips Combi 型螺丝头							
	GDM 3011 RF-1 100个/包	-55 °C至+125 °C	●				
	GAN RF-1 50个/包	-55 °C至+125 °C					
钢制梅花头							
	GDM 3011-18 50个/包	-55 °C至+125 °C					
钢制滚花PA头							
	GDM 3011-7 grey 50个/包	-55 °C至+125 °C	●				
	GDM 3011-7 black 50个/包	-55 °C至+125 °C	●				



配件A型

其他配件			GDM	GAN	GSA / GSC	GSAZ	GSE
							
产品图片	描述	温度	现场接线	预铸电缆	面板安装		
压接触点							
	CuZN / CuSn RMC 480 100 个/包	-40 °C 至 +125 °C					
	CuZN / CuSn RMCB 480 3000 个/包	-40 °C 至 +125 °C					
	XZC 0702 1 个/包						

配件B型

垫片和中心螺丝			GMN	GM	VBD	VB	GSN	GSA
								
产品图片	描述	温度	DIN 现场接线	工业 现场接线	DIN 线束	工业 线束	DIN 插座	工业 插座

扁平垫片

	GMN 209-3 NBR 50 个/包	-30 °C 至 +90 °C	●					
	GMN 209-12 EPDM 50 个/包	-40 °C 至 +125 °C	●					
	GM 207-3 NBR 50 个/包	-30 °C 至 +90 °C		●				
	GM 207-7 EPDM 50 个/包	-40 °C 至 +125 °C		●				
	GSN 20-3 NBR 50 个/包	-30 °C 至 +90 °C					●	
	GSA 20-3 NBR 50 个/包	-30 °C 至 +90 °C						●
	GSA 20-9 EPDM 50 个/包	-40 °C 至 +125 °C						

钢制Philips Combi 型螺丝头

	GDM 3011-6 50 个/包	-55 °C 至 +125 °C	●	●				
	VB(D) Central Screw 50 个/包	-55 °C 至 +125 °C			●			

不锈钢制Philips Combi 型螺丝头

	GDM 3011 RF-1 100 个/包	-55 °C 至 +125 °C	●	●				
---	--------------------------	------------------	---	---	--	--	--	--



配件C型

垫片和中央螺丝			GDSN	GDS	VCD	VC	GSSNA	GSSA
								
产品图片	描述	温度	DIN 现场接线	工业 现场接线	DIN 线束	工业 线束	DIN 插座	工业 插座

扁平垫片

	GDSN 307-4 NBR 50 个/包	-30 °C 至+90 °C	●					
	GDSN 307-5 EPDM 50 个/包	-40 °C 至+125 °C	●					
	GDS 307-2 NBR 50 个/包	-30 °C 至+90 °C		●				
	GDS 307-4 EPDM 50 个/包	-40 °C 至+125 °C		●				
	GSSNA 300-5 NBR 50 个/包	-30 °C 至+90 °C					●	
	GSSNA 300-6 EPDM 50 个/包	-40 °C 至+125 °C					●	
	GSSA 300-5 NBR 50 个/包	-30 °C 至+90 °C						●
	GSSA 300-6 EPDM 50 个/包	-40 °C 至+125 °C						

钢制Philips Combi 型螺丝头

	GDSN 307-3 50 个/包	-55 °C 至+125 °C	●					
	GDS 307-3 50 个/包	-55 °C 至+125 °C		●				



访问catalog.belden.com 找到最心仪的产品

查看我们不断扩展的在线产品目录，通过该目录，用户可以轻松访问最相关、最有用的产品信息，您也可以使用手机查看该目录

无论您是按物料编号搜索特定产品，还是通过浏览产品手册寻找我们丰富的产品组合，都可以找到所需的信息。过滤功能允许您按功能

缩小搜索范围，从而轻松找到所需的部件

我们将使用新产品和新信息持续更新在线目录。但是，如果您找不到心仪的任何产品，请联系您的Belden 代表。他们将能够帮助您找到它，或为您接通“连接方案定制中心”为您定制

搜索物料编号，下载技术规格书，
比较产品或询价





我们的 技术支持 随时准备 为您服务

无论您使用何种技术，我们都能为您提供从实施到日常运营优化的全方位支持。

欢迎使用我们支持Hirschmann和Lumberg Automation Connectivity产品的易用的帮助台需求系统。

Hirschmann和Lumberg Automation Connectivity客户可以通过最先进的帮助台需求系统获得Belden的技术支持。我们通过技术支持门户快速有效地处理您的请求。

使用您的特殊访问权限获得即时技术帮助。您的日常客服代表随时准备接受您的命令开立帮助需求或者立即回答您的问题。



Lumberg Automation 支持门户
<https://lumberg-automation-support.belden.com>

HIRSCHMANN 支持门户
<https://hirschmann-support.belden.com>





定制连接 解决方案

连接方案定制中心

在自动化技术方面，我们是提供优质连接器和布线组件的专家。凭借广泛的系列连接产品，Lumberg Automation和Hirschmann可为您提供广泛的标准解决方案。

需要一套尚不存在的解决方案或您当前的解决方案存在问题？


只需联系我们的“连接方案定制中心”即可。

“连接方案定制中心”是我们专为满足贵公司需求而打造的解决方案定制开发平台。通过综合利用所有的知识和内部资源，我们将能够提供您所需要确切解决方案，助力您构建流畅的生产流程、保证业务连续性并降低总体拥有成本。

迅速提供 最佳解决方案！

凭借专业的专家团队，我们可在最严苛的期限内应对技术挑战。

“连接方案定制中心”每个月都会为全球客户提供大约100个定制解决方案 - 周期基本在两周之内，而且几乎没有超过三个月期限的。所有的解决方案均可保证出色的紧凑设计、耐化学侵蚀以及很高的机械和电气负载能力。





集三大Belden 品牌实力于一体

Belden是设计、制造和销售数据网络信号传输产品以及各种工业连接产品的领导者。只要有必要，我们便会综合利用Belden旗下三大品牌的实力来满足客户需求：Belden、Hirschmann和Lumberg Automation。



推动技术发展，满足标准要求



作为活跃在全球市场的技术领导者，我们可将最新的趋势、洞察和创新转化为定制解决方案，为您提供所需的竞争优势。我们会在自己的设施中开展广泛的原型设计和密集测试工作，从而确保满足国家和国际标准，为您提供即开即用的解决方案。

为您的业务增添价值

您可以放心的是，我们的信号传输解决方案可确保贵公司能够更快、更好、更持久、更安全、更经济地运营。我们的目标是作为独家供应商为您提供所有这些裨益，与您建立持久的合作关系，为您的业务增添价值。



索引 – A型

产品说明	订购号
GAN21LU-D1U-2050500-1UZ	21099
GAN21LU-D1U-2260200-1UZ	20235
GAN21LU-V41-2120500	6831
GAN220U-A0U-2050200-1UM	5064
GAN220U-A0U-2050500-1UL	5065
GAN220U-A0U-2051000-1UK	5066
GAN220U-A0U-2260200	10552
GAN220U-A0U-2260200-1UM	5060
GAN220U-A0U-2260500	934889504
GAN220U-A0U-2260500-1UL	5062
GAN220U-A0U-2261000	934889505
GAN220U-A0U-2261000-1UK	5063
GAN220U-A0U-6030100-1UZ	18108
GAN220U-A0U-6030200	934889583
GAN220U-A0U-6030300-1UZ	18107
GAN220U-A0U-6030500	934889584
GAN220U-A0U-6031000	10551
GAN220U-V3U-2050200	5686
GAN220U-V3U-2120200	5685
GAN22LU-A0U-2050100-1UZ	7795
GAN22LU-A0U-2050200-1UZ	934889001
GAN22LU-A0U-2050500-1UZ	934889002
GAN22LU-A0U-2051000-1UZ	934889003
GAN22LU-A0U-2120200	6724
GAN22LU-A0U-2120500	11353
GAN22LU-A0U-2260200	10904
GAN22LU-A0U-2260500	934889004
GAN22LU-A0U-2261000	934889005
GAN22LU-A0U-6030200	934889083
GAN22LU-A0U-6030500	934889084
GAN22LU-A0U-6030500-1UZ	15739
GAN22LU-A0U-6030500-4UZ	9208
GAN22LU-A0U-6031000	10903
GAN22LU-A0U-6090200	934889081
GAN22LU-A0U-6090500	934889082
GAN22LU-A0U-6091000	934889129
GAN22LU-D24-2120200	934889012
GAN22LU-D24-2120500	934889013
GAN22LU-D24-2121000	934889014
GAN22LU-D24-2260200	934889015
GAN22LU-D24-2260500	934889016
GAN22LU-D24-2261000	934889017
GAN22LU-D24-6030500-1UZ	22345
GAN22LU-D24-6090200-1UZ	13956
GAN22LU-D24-6090500	10565
GAN22LU-D44-6031000-1UZ	18598
GAN22LU-L11-2260200	934889024
GAN22LU-L11-2260500	934889025
GAN22LU-L11-2261000	934889026
GAN22LU-L11-6030200	934889096
GAN22LU-L11-6030500	934889097
GAN22LU-L11-6031000	10553
GAN22LU-L11-6090200	934889094
GAN22LU-L11-6090500	934889095
GAN22LU-L11-6091000	10554
GAN22LU-L14-2120100-1UZ	18110
GAN22LU-L14-2120200	934889018
GAN22LU-L14-2120500	934889019
GAN22LU-L14-2121000	934889020
GAN22LU-L14-2260200	934889021
GAN22LU-L14-2260500	934889022
GAN22LU-L14-2261000	934889023
GAN22LU-L14-6030050	934889157
GAN22LU-L14-6030100-4UZ	934889136

产品说明	订购号
GAN22LU-L14-6030200	934889091
GAN22LU-L14-6030500	934889093
GAN22LU-L14-6031000	9389
GAN22LU-L14-6090200	934889089
GAN22LU-L14-6090500	934889090
GAN22LU-L14-6091000-1UZ	10555
GAN22LU-L1Y-2120200	934889027
GAN22LU-L1Y-2120500	934889028
GAN22LU-L1Y-2121000	934889029
GAN22LU-L1Y-2260200	934889030
GAN22LU-L1Y-2260500	934889031
GAN22LU-L1Y-2261000	934889032
GAN22LU-L1Y-6030200	934889100
GAN22LU-L1Y-6030500	934889101
GAN22LU-L1Y-6031000	10556
GAN22LU-L1Y-6090200	934889098
GAN22LU-L1Y-6090500	934889099
GAN22LU-L1Y-6091000	10557
GAN22LU-S22-2050100-1UZ	20491
GAN22LU-S24-2120200	934889033
GAN22LU-S24-2120500	934889034
GAN22LU-S24-2121000-1UF	934889035
GAN22LU-S24-2122000	21081
GAN22LU-S24-2260100	8084
GAN22LU-S24-2260200	934889036
GAN22LU-S24-2260500	934889038
GAN22LU-S24-2261000	934889039
GAN22LU-S24-6030200	934889105
GAN22LU-S24-6030500	934889106
GAN22LU-S24-6031000	7935
GAN22LU-S24-6031000-4UZ	15745
GAN22LU-S24-6090100-4UZ	934889167
GAN22LU-S24-6090200	934889102
GAN22LU-S24-6090500	934889103
GAN22LU-S24-6091000	8322
GAN22LU-V21-2120200	7641
GAN22LU-V21-2120500	7642
GAN22LU-V21-2121000	7643
GAN22LU-V21-2260100	6309
GAN22LU-V21-2260200	934889040
GAN22LU-V21-2260500	934889041
GAN22LU-V21-2261000	934889042
GAN22LU-V21-6030200	934889117
GAN22LU-V21-6030500	934889118
GAN22LU-V21-6031000	10559
GAN22LU-V21-6090200	934889115
GAN22LU-V21-6090500	934889116
GAN22LU-V24-2120100-1UZ	18111
GAN22LU-V24-2120200	934889043
GAN22LU-V24-2120500	934889045
GAN22LU-V24-2121000	934889046
GAN22LU-V24-2260200	934889048
GAN22LU-V24-2260500	934889050
GAN22LU-V24-6090200	21295
GAN22LU-V24-6090500	7784
GAN22LU-V24-6091000	21309
GAN22LU-V28-6090200-1UZ	21174
GAN22LU-V28-6090500-1UZ	21414
GAN22LU-V28-6091000-1UZ	21408
GAN22LU-V2Y-2120200	934889055
GAN22LU-V2Y-2120500	934889056
GAN22LU-V2Y-2121000	934889057
GAN22LU-V2Y-2260200	934889058
GAN22LU-V2Y-2260500	934889059

产品说明	订购号
GAN22LU-V2Y-2261000	934889060
GAN22LU-V2Y-6030200	6446
GAN22LU-V2Y-6030200	934889113
GAN22LU-V2Y-6030500	934889114
GAN22LU-V2Y-6031000	10563
GAN22LU-V2Y-6090200	934889111
GAN22LU-V2Y-6090500	934889112
GAN22LU-V2Y-6091000	10564
GAN22LU-V44-6090200-1UZ	16046
GAN22LU-V4Y-6091000-1UZ	21312
GAN310U-A0U-6040200	934889578
GAN310U-A0U-6040500	934889579
GAN310U-A0U-6041000	9641
GAN310U-A0U-7431000	9647
GAN31LU-A0U-6040200	934889078
GAN31LU-A0U-6040500	934889079
GAN31LU-A0U-6041000	7947
GAN31LU-A0U-6100200	934889075
GAN31LU-A0U-6100500	934889076
GAN31LU-A0U-6101000	934889077
GAN31LU-A0U-7430200	934889006
GAN31LU-A0U-7430500	934889007
GAN31LU-A0U-7431000	934889008
GAN31LU-A0U-7440200	934889009
GAN31LU-A0U-7440500	934889010
GAN31LU-A0U-7441000	934889011
GAN31LU-P1J-2280500	15036
GAN31LU-P1J-6110200	934889107
GAN31LU-P1J-6110500	934889108
GAN31LU-P1M-2280200	934889140
GAN31LU-P1M-2280500	16102
GAN31LU-P1M-6110200	934889109
GAN31LU-P1M-6111000	10546
GAN3ZLU-A0U-6100500	934889080
GAN3ZLU-P1M-6110500	8089
GAN-1	735676003
GAN RF-1	735623003
GDM2106-A0U-10F	934888100
GDM2106-A0U-1BF	934888134
GDM2106-A0U-1KD	18041
GDM2106-C3S-10D	934888007
GDM2106-C3U-10D	934888008
GDM2106-D1U-10D	934888010
GDM2106-D3U-10D	934888013
GDM2106-S1Q-10D	934888025
GDM2106-S3Q-10D	934888028
GDM2106-V1Q-10D	934888031
GDM2106-V1S-10D	934888032
GDM2106-V1U-10D	934888033
GDM2106-V3S-10D	934888037
GDM2106-V3U-10D	934888038
GDM2109-A0U-10F	934888104
GDM2109-A0U-1EF	21141
GDM2109-A0U-1KD	18042
GDM2109-D1U-1KD	21161
GDM2109-V3U-10D	19401
GDM2109-V3U-1ED	21302
GDM210A-A0U-10F	934888102
GDM210A-C3S-10D	934888043
GDM210A-C3U-10D	934888044
GDM210A-D1U-10D	934888046
GDM210A-D3U-10D	934888049
GDM210A-S1Q-10D	934888061
GDM210A-S3Q-10D	934888064



A型

产品说明	订购号
GDM210A-V1Q-10D	934888067
GDM210A-V1S-10D	934888068
GDM210A-V1U-10D	934888069
GDM210A-V3S-10D	934888073
GDM210A-V3U-10D	934888074
GDM210B-AOU-10F	934888106
GDM210B-AOU-1KD	18043
GDM210B-D3U-10D	934888135
GDM210B-V3U-10D	934888136
GDM210D-AOU-10F	934888108
GDM210D-AOU-1KD	18044
GDM210D-D3U-10D	934888156
GDM210D-V3U-1KK	15490
GDM2166-AOU-10F	934888131
GDM2166-V3U-10D	934888165
GDM216A-AOU-10F	934888164
GDM216B-AOU-10F	934888122
GDM216B-AOU-1AF	10545
GDM21A6-AOU-4LP	13599
GDM21AB-AOU-10F	14121
GDM21AJ-AOU-10F	934888124
GDM21AJ-AOU-1KD	18052
GDM21AJ-AOU-4LP	13575
GDM21AJ-D1U-10F	934888510
GDM21AJ-D3U-10F	934888513
GDM21AJ-V1Q-10F	934888531
GDM21AJ-V1S-10F	934888532
GDM21AJ-V3S-10F	934888537
GDM21AL-AOU-10D	17961
GDM21AL-AOU-10F	934888129
GDM21AL-AOU-10F	934888112
GDM21AL-AOU-1KD	18054
GDM21AL-AOU-1KK	15455
GDM21AL-D1U-10D	12658
GDM21AM-AOU-1KD	18056
GDM21AM-D1U-10F	934888546
GDM21AM-V1Q-10F	934888567
GDM21AM-V1S-10F	934888568
GDM21AM-V1U-10F	934888569
GDM21AM-V3U-10D	934888574
GDM21AN-AOU-10F	934888123
GDM21AN-AOU-1KD	18057
GDM21AN-AOU-1KK	15456
GDM21AN-V3U-1KK	22518
GDM21AQ-AOU-1KD	18058
GDM21AQ-AOU-1KK	15457
GDM21AR-AOU-10F	934888157
GDM21F6-AOU-1KQ	18622
GDM21F6-C4Y-10D	934888009
GDM21F6-D24-10D	934888011
GDM21F6-D28-10D	934888012
GDM21F6-D44-10D	934888014
GDM21F6-D48-10D	934888015
GDM21F6-D4Y-10D	934888167
GDM21F6-L11-10D	934888019
GDM21F6-L12-10D	934888016
GDM21F6-L14-10D	934888017
GDM21F6-L18-10D	934888018
GDM21F6-L1Y-10D	934888020
GDM21F6-S22-10D	934888026
GDM21F6-S24-10D	934888027
GDM21F6-S24-1KD	20385
GDM21F6-S44-10D	934888029
GDM21F6-V21-10D	934888035

产品说明	订购号
GDM21F6-V24-10D	934888034
GDM21F6-V28-10D	934888137
GDM21F6-V2Y-10D	934888036
GDM21F6-V44-10D	934888039
GDM21F6-V48-10D	934888040
GDM21F6-V4Y-10D	18109
GDM21F9-D24-1AD	18685
GDM21F9-D24-1ED	21299
GDM21F9-D24-1KD	19923
GDM21F9-L14-10D	19403
GDM21F9-L1Y-1ED	21300
GDM21F9-S24-10D	19404
GDM21F9-V2Y-10D	19405
GDM21F9-V2Y-1ED	21301
GDM21F9-V44-10D	19406
GDM21FA-C4Y-10D	934888045
GDM21FA-D24-10D	934888047
GDM21FA-D28-10D	934888048
GDM21FA-D44-10D	934888050
GDM21FA-D48-10D	934888051
GDM21FA-L11-10D	934888055
GDM21FA-L14-10D	934888053
GDM21FA-L18-10D	934888054
GDM21FA-L1Y-10D	934888056
GDM21FA-S22-10D	934888062
GDM21FA-S24-10D	934888063
GDM21FA-S44-10D	934888065
GDM21FA-V21-10D	934888071
GDM21FA-V24-10D	934888070
GDM21FA-V2Y-10D	934888072
GDM21FA-V44-10D	934888075
GDM21FA-V48-10D	934888076
GDM21FB-AOU-10F	20502
GDM21FB-D24-10D	18693
GDM21FB-D24-1KK	20846
GDM21FB-D28-10D	934888140
GDM21FB-D44-10D	934888139
GDM21FB-L11-10D	934888141
GDM21FB-L14-10D	21205
GDM21FB-L14-1EQ	13851
GDM21FB-L14-1KD	22166
GDM21FB-L1Y-10D	934888142
GDM21FB-V24-10D	934888148
GDM21FB-V28-10D	934888144
GDM21FB-V2Y-10D	934888145
GDM21FB-V44-10D	934888146
GDM21FB-V48-10D	934888147
GDM21FD-D4Y	4402
GDM21FD-L14-10D	15125
GDM21FJ-S24-10D	18888
GDM21L6-V24-10D	934888084
GDM3106-AOU-10F	934888101
GDM3106-AOU-10S	21574
GDM3106-AOU-1BF	934888150
GDM3106-AOU-1KD	18046
GDM3106-AOU-40F	12307
GDM3109-AOU-10F	934888105
GDM3109-AOU-1ED	17393
GDM3109-AOU-1EF	21143
GDM3109-AOU-1KD	18047
GDM3109-AOU-30F	21426
GDM3109-AOU-40F	14841
GDM310A-AOU-10F	934888103
GDM310A-AOU-1KD	22034

产品说明	订购号
GDM310B-AOU-10F	934888107
GDM310B-AOU-10S	13038
GDM310B-AOU-1KD	18048
GDM310B-D3U-1KD	20583
GDM310D-AOU-1KD	18049
GDM316B-AOU-10F	934888113
GDM316B-AOU-10F	934888115
GDM31AB-AOU-10F	14122
GDM31AB-AOU-1ED	17394
GDM31AJ-AOU-10F	934888126
GDM31AJ-AOU-1EF	19350
GDM31AJ-AOU-1KD	18059
GDM31AL-AOU-10D	17962
GDM31AL-AOU-10F	934888127
GDM31AL-AOU-1EF	934888130
GDM31AL-AOU-1KD	18060
GDM31AL-AOU-1KK	15458
GDM31AM-AOU-10F	14640
GDM31AM-AOU-1KD	18061
GDM31AN-AOU-10F	934888125
GDM31AN-AOU-1EF	934888166
GDM31AN-AOU-1KD	18063
GDM31AN-AOU-1KK	15459
GDM31AQ-AOU-10F	934888128
GDM31AQ-AOU-1KD	18064
GDM31AQ-AOU-1KK	15460
GDM31AR-AOU-10F	934888158
GDM31F6-P1J-10D	934888021
GDM31F9-L14-10D	934888159
GDMB106-AOU-10F	16422
GDMF 2016 DAAA	934618001
GDMF 2016 DBAA	934618003
GDMF 2016 DCAA	934618004
GDMF 2016 DEAA	934618005
GDMF 2016 DFAA	934618006
GDMF 2016 DGAA	934618007
GDMF 2016 DLAA	934618008
GDMF 2016 DRAA	934618009
GDMF 3016 DAAA	934618002
GDMF 3116 DAAA	934618011
GDMW 3011 DF black	932547200
GDMW 3011 DF grey	932547206
GSA 2000	932591100
GSA 2000 N	932967100
GSA 3000	932597100
GSA 3000 N	932968100
GSA-U 2000 N LO	933378100
GSA-U 3000 N LO	933379100
GSAZ 200	932429100
GSAZ 300	932430100
GSC 300	931382100
GSE 2000 N4	932886100
GSE 3000 N4	932890100
GSP 2 M20	931298006
GSP 211 PG11	931298001
GSP 212 1/2-14 NPTF-1	931298004
GSP 213 PG13,5	931298003
GSP 3 M20	931297006
GSP 313 PG 13,5 black	931297003
GSP 311 PG11 black	931297001
GSP 316 PG16 black	931297002
GSR-U 2000 LO	933377100
GSR-U 3000 LO	933376100

B型

产品说明	订购号
GM 209 NJ grey	932977106
GM 209 NJ black	932977100
GM 216 NJ grey	934456106
GM 216 NJ black	934456100
GML 209 NJ GB1 LED 230 black	933933100
GML 209 NJ GB1 LED 24 grey	933642106
GML 209 NJ GB1 LED 24 black	933642100
GML 209 NJ GB1 black	933398100
GML 209 NJ LED 120 VR YE black	933934100
GML 209 NJ LED 120 YE grey	933712106
GML 209 NJ LED 120 YE black	933712100
GML 209 NJ LED 230 black	933931100
GML 209 NJ LED 230 VR YE grey	933932106
GML 209 NJ LED 230 VR YE black	933932100
GML 209 NJ LED 230 YE grey	933713106
GML 209 NJ LED 230 YE black	933713100
GML 209 NJ LED 24 black	933928100
GML 209 NJ LED 24 grey	933928106
GML 209 NJ LED 24 HH grey	933389106
GML 209 NJ LED 24 HH black	933389100
GML 209 NJ LED 24 VR YE grey	933929106
GML 209 NJ LED 24 VR YE black	933929100
GML 209 NJ LED 24 YE grey	933571106
GML 209 NJ LED 24 YE black	933571100
GML 216 NJ LED 24 HH grey	934458003
GML 216 NJ LED 24 HH black	934458002
GML 216 NJ LED 24 VR YE grey	934459003
GML 216 NJ LED 24 VR YE black	934459002
GMN 209 NJ grey	932987106
GMN 209 NJ black	932987100
GMN 216 NJ grey	934457106
GMN 216 NJ black	934457100
GMNL 209 NJ GB1 grey	933399106
GMNL 209 NJ GB1 LED 24 grey	933400106
GMNL 209 NJ GB1 LED 24 black	933400100
GMNL 209 NJ GB1 black	933399100
GMNL 209 NJ LED 120 YE black	933714100
GMNL 209 NJ LED 230 YE grey	933715106
GMNL 209 NJ LED 230 YE black	933715100
GMNL 209 NJ LED 24 HH grey	933388106
GMNL 209 NJ LED 24 HH black	933388100
GMNL 209 NJ LED 24 HH YE	933736100
GMNL 209 NJ LED 24 YE black	933572100
GMNL 216 NJ LED 24 HH grey	934460003

产品说明	订购号
GMNL 216 NJ LED 24 HH black	934460002
GSA 20	931352100
GSN 20	932421100
VB 1A-1-1-212/10 M	26742
VB 1A-1-1-212/2 M	12189
VB 1A-1-1-212/5 M	12190
VB 1A-1-1-226/10 M	43845
VB 1A-1-1-226/2 M	43846
VB 1A-1-1-226/5 M	43848
VB 1A-1-2-212/10 M	46929
VB 1A-1-2-212/2 M	12196
VB 1A-1-2-212/5 M	12197
VB 1A-1-2-226/10 M	46930
VB 1A-1-2-226/2 M	43889
VB 1A-1-2-226/5 M	43891
VB 1A-1-2-241/10 M	60737
VB 1A-1-2-241/5 M	60740
VB 1A-2-1-212/5 M	18923
VB 1A-2-1-226/15 M	21337
VB 1A-2-1-226/2 M	934636972
VB 1A-2-1-226/5 M	5797
VB 1A-2-2-212/2 M	8213
VB 1A-2-2-212/5 M	8214
VB 1A-2-2-226/10 M	22550
VB 1A-2-2-226/5 M	50961
VB 1A-3-2-212/10 M	934636684
VB 1A-3-2-212/2 M	934636682
VB 1A-3-2-212/5 M	934636683
VB 1A-3-2-226/10 M	504
VB 1A-3-2-226/2 M	16070
VB 1A-3-2-226/5 M	16069
VB 1B-1-1-212/10 M	46931
VB 1B-1-1-212/2 M	12205
VB 1B-1-1-212/5 M	12206
VB 1B-1-1-226/2 M	16080
VB 1B-1-1-226/2,5 M	453
VB 1B-1-1-226/5 M	44674
VB 1B-1-2-212/10 M	11098
VB 1B-1-2-212/2 M	12211
VB 1B-1-2-212/5 M	12212
VB 1B-1-2-226/10 M	46934
VB 1B-1-2-226/2 M	16081
VB 1B-1-2-226/5 M	44400

产品说明	订购号
VB 1B-1-2-269/10 M	1728
VB 1B-1-2-269/5 M	1722
VB 1D-3-1-205/10 M	46935
VB 1D-3-1-205/2 M	12213
VB 1D-3-1-205/5 M	12214
VB 1D-3-1-226/10 M	934637380
VB 1D-3-1-226/2 M	13500
VB 1D-3-1-226/5 M	59639
VB 1D-3-2-205/10 M	46936
VB 1D-3-2-205/2 M	12215
VB 1D-3-2-205/5 M	12216
VB 1F-1-1-212/5 M	14192
VBD 1A-1-1-212/10 M	82466
VBD 1A-1-1-212/2 M	12224
VBD 1A-1-1-212/5 M	12225
VBD 1A-1-1-226/10 M	43895
VBD 1A-1-1-226/2 M	12226
VBD 1A-1-1-226/5 M	12227
VBD 1A-1-2-212/15 M	11426
VBD 1A-1-2-212/5 M	12235
VBD 1A-1-2-226/10 M	43897
VBD 1A-1-2-226/2 M	12236
VBD 1A-1-2-226/5 M	12237
VBD 1B-1-1-212/10 M	46938
VBD 1B-1-1-212/2 M	12245
VBD 1B-1-1-212/5 M	12246
VBD 1B-1-1-226/10 M	46939
VBD 1B-1-1-226/2 M	43899
VBD 1B-1-1-226/5 M	44565
VBD 1B-1-1-269/10 M	22485
VBD 1B-1-2-212/10 M	11099
VBD 1B-1-2-212/2 M	12251
VBD 1B-1-2-212/5 M	12252
VBD 1B-1-2-226/10 M	46941
VBD 1B-1-2-226/2 M	43901
VBD 1B-1-2-226/5 M	43903
VBD 1D-3-1-205/10 M	2237
VBD 1D-3-1-205/2 M	12253
VBD 1D-3-1-205/5 M	12254
VBD 1D-3-1-226/10 M	9639
VBD 1D-3-2-205/10 M	46943
VBD 1D-3-2-205/2 M	12255
VBD 1D-3-2-205/5 M	12256



C型

产品说明	订购号
GDS 207 grey	933138106
GDS 207 black	933138100
GDS 307 grey	933024106
GDS 307 black	933024100
GDSN 207 grey	933137106
GDSN 207 black	933137100
GDSN 307 grey	933023106
GDSN 307 black	933023100
GSSA 200	933117100
GSSA 300	933116100
GSSNA 200	933110100
GSSNA 300	933111100
GSSNR 200	933113100
GSSNR 300	933112100
GSSR 200	933115100
GSSR 300	933114100
GDSNL 207 LED 24 YE black	935-012-112
GDSNL 207 LED 110 YE black	935-012-212
GDSNL 207 LED 230 YE black	935-012-312
GDSNL 207 LED 24 VR YE black	935-012-412
GDSNL 207 LED 110 VR YE black	935-012-512
GDSNL 207 LED 230 VR YE black	935-012-612
VC 1A-1-3-212/10 M	46944
VC 1A-1-3-212/2 M	12263
VC 1A-1-3-226/10 M	43905
VC 1A-1-3-226/2 M	43906
VC 1A-1-3-226/5 M	43909
VC 1A-1-3-269/10 M	12789
VC 1B-1-3-212/5 M	8522
VC 1B-1-3-226/10 M	56836
VC 1B-1-3-226/2 M	4183
VC 1B-1-3-226/5 M	1035
VC 1D-3-3-212/10 M	16217
VC 1D-3-3-212/2 M	12265
VC 1D-3-3-212/5 M	12266
VC 1D-3-3-226/10 M	934637382
VC 1D-3-3-226/5 M	934637381
VCD 1A-1-3-212/10 M	43445
VCD 1A-1-3-212/2 M	12274
VCD 1A-1-3-212/5 M	12275
VCD 1A-1-3-226/10 M	43911
VCD 1A-1-3-226/2 M	12276

产品说明	订购号
VCD 1A-1-3-226/5 M	12277
VCD 1A-1-3-241/10 M	11096
VCD 1A-1-3-241/2 M	12279
VCD 1A-1-3-241/5 M	12280
VCD 1A-1-3-269/10 M	13226
VCD 1B-1-3-212/2 M	16189
VCD 1B-1-3-212/5 M	16049
VCD 1B-1-3-226/10 M	5543
VCD 1B-1-3-226/2 M	56724
VCD 1B-1-3-226/5 M	56837
VCD 1D-3-3-212/10 M	39149
VCD 1D-3-3-212/2 M	12281
VCD 1D-3-3-212/5 M	12282
VCD 1D-3-3-226/10 M	9634
VCD 1D-3-3-226/5 M	2765

配件

产品说明	订购号
GAN IP69 Gasket Package	934887001
GAN Locking Clip	735656002
GAN-1	735676003
GAN RF-1	735623003
GDM 3011 RF-1	734363001
GDM 3011-18	735507002
GDM 3011-6	732383003
GDM 3011-7 black	732488901
GDM 3011-7 grey	732488002
GDM 3-16 NBR	731531002
GDM 3-17 MPQ	731740002
GDM 3-19 MPQ	731532002
GDM 3-21 EPDM	731739004
GDM 3-22 FKM	735724002
GDM 3-7 NBR	730801002
GDMF EPDM	735677004
GDMF NBR	735677003
GDS 307-2 NBR	730185002
GDS 307-3	730084002
GDS 307-4 EPDM	730314003
GDSN 307-3	730083002
GDSN 307-4 NBR	730176002
GDSN 307-5 EPDM	730310003
GM 207-3 NBR	731423002
GM 207-7 EPDM	731755004
GMN 209-12 EPDM	733271004
GMN 209-3 NBR	733273002
GSA 200-4 NBR	730843002
GSA 200-7 EPDM	730268003
GSA 20-3 NBR	731490002
GSA 20-9 EPDM	734033003
GSAZ 35/43 NBR	733262002
GSAZ 40/62 NBR	733264002
GSAZ 60/20 NBR	733266002
GSE 2000-2 NBR	733973002
GSE 2000-3 EPDM	733846003
GSN 20-3 NBR	733275002
GSSA 300-5 NBR	730233002
GSSA 300-6 EPDM	730312003
GSSNA 300-5 NBR	730232002
GSSNA 300-6 EPDM	730365004
RMC 480	731470021
RMCB 480	731468001
VB(D) Central Screw	30206
XZC 0702	932507003



关于Belden

Belden公司是高品质、端到端信号传输解决方案领域的全球领导者，它提供全面的产品组合，旨在满足工业、企业和广播市场对关键网络基础设施的需求。Belden公司不断推出各种创新解决方案，为当今的应用所需要的快速增长的数据、音频和视频提供可靠、安全的传输。Belden处于全球向互联世界转型的中心。该公司成立于1902年，公司总部位于美国密苏里州圣路易斯市，并在北美、南美、欧洲和亚洲开设有制造工厂。

有关详细信息，请访问我们的网站：

www.belden.com

www.beldensolutions.com

Belden 北京
北京市朝阳区西坝河南路1号
金泰大厦2507室
电话：010-65918801
传真：010-65918933
邮编：100028

Belden 上海
上海市漕河泾开发区古美路1515号
19号楼301室
电话：021-34182688
传真：021-34182677
邮编：200233

Belden 苏州
苏州昆山市花桥镇
沿沪大道333号
电话：0512-57961688
传真：0512-57961222
邮编：215332

Belden 深圳
深圳市福田区益田路6009号
新世界中心809室
电话：0755-23980778
传真：0755-23980578
邮编：518017

Belden 香港
沙田香港科学园科技大道东16号
海滨大厦2座7楼
电话：852-29550128
传真：852-29076933

