

# M12 Inner Push Pull

Die weltweit ersten M12 X-codierten Verbindungsleitungen und Patchkabel gemäß IEC 61076-2-010

## PRODUCT BULLETIN



Das Portfolio aus RP12M und PP12M M12-Push-Pull-Steckverbindern von Lumberg Automation verfügt über eine sichere Kontaktmethode mit Schnellverriegelung, um versehentliche Trennungen zu verhindern, die Ausfallzeiten verursachen, die Datenerfassung stören oder Sicherheitsrisiken verursachen.

### Schnelle und sichere Verbindungen


Das Portfolio aus M12-Push-Pull-Steckverbindern und -Verbindungsleitungen ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung ohne Werkzeug, die die Installationszeit weiter verkürzt und stets eine zuverlässige Verbindung gewährleistet.

### Hohe Zuverlässigkeit

Diese Steckverbinder erfüllen den Standard IEC 61076-2-010 und gewährleisten selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen wie beispielsweise Bahnanwendungen und klassischer Maschinenbau eine hohe Zuverlässigkeit. Dies bedeutet weniger Ausfallzeiten und mehr Produktivität für Ihren Betrieb.

### Kompatibilität

Die NEUE Art der Verbindung von Geräten gewährleistet eine maximale Kompatibilität zwischen allen beteiligten Anbietern und ist abwärtskompatibel mit der bekannten M12-Schraubensicherung.



**Das Buchsenedesign unterstützt eine standardmäßige Schrauben und Push-Pull**

PCB-Verbindung per THR, Kabel oder Lötten (in Kürze verfügbar)



Das Portfolio aus M12-Push-Pull-Steckverbindern von Lumberg Automation bietet eine benutzerfreundliche Kontaktmethode und gewährleistet eine zuverlässige Signal- und Datenübertragung. Die Installation ist schnell und mühelos: Stecken Sie die Steckverbinder einfach in die Buchsen – es sind kein Werkzeug und keine Schrauben erforderlich. Als Teil des Rail-Portfolios von Belden ist diese Lösung mit BXP-Switches kompatibel und zeichnet sich durch ihre Hauptfunktionen aus, bei denen Effizienz und Benutzerfreundlichkeit in anspruchsvollen Umgebungen im Vordergrund stehen.



## Hauptmerkmale

- „Inner Push Pull“-Design gemäß des Standards IEC 61076-2-010.
- Enthält den RP12M Push Pull für Bahnanwendungen und den PP12M Push Pull für standardmäßige industrielle Anwendungen.
- Angepasst auf die Anforderungen von Bahnanwendungen gemäß EN 45545-2 und EN 50155.
- Zuverlässiger Eindringenschutz gemäß Schutzart IP65 und IP67.
- X-, D- und A-Kodierung für Datenanwendungen mit Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s.
- Verhinderung von Ausfallzeiten dank einer zuverlässigen Verbindung zwischen Sender und Empfänger von Informationen.

### Erhalten Sie Ihre ersten M12-Push-Pull-Muster



Bestell Nr.	Muster
935304201	Kombinationsgehäuse + Push-Pull-Patchkabel

# NEUER Produktkonfigurationscode, logische Erklärung:

Seite 1:  
PP12M-MSSV4D

Seite 2:  
PP12M-MSSV4D

Kabel:  
0342-0100

**Kodierungen:**  
 A = A-Kodierung (Sensor)  
 B = B-Kodierung (Feldbus)  
 C = C-Kodierung (Sensor/Motor, Legacy-Stromversorgung)  
 D = D-Kodierung (Fast Ethernet, 100 Mbit/s)  
 X = X-Kodierung (Gigabit Ethernet, 1 GB/s bis 10 GB/s)

**Pins/Pole:**  
 2 = 2-polig  
 3 = 3-polig  
 4 = 4-polig  
 5 = 5-polig  
 8 = 8-polig

**Spezifikationen:**  
 V = Schlitz

**Abschirmung:**  
 S = Geschirmt  
 U = Ungeschirmt

**Version des Steckverbinders:**  
 S = Gerade  
 A = Abgewinkelt

**Art:**  
 M = Stecker  
 F = Buchse

**Steckverbinder-Design:**  
 M = Umspritztes Design  
 F = Vorderwandmontage = Einbausteckverbinder oder Flansch  
 B = Hinterwandmontage = Einbausteckverbinder oder Flansch  
 I = IDC-Anschluss = Frei konfektionierbar  
 C = Crimp-Anschluss = Frei konfektionierbar  
 S = Schraubanschluss = Frei konfektionierbar

**Größe/Typ:**  
 12 = Metrisch 12/M12  
 08 = Metrisch 8/M8  
 45 = RJ45-Buchse **45**  
 78 = 7/8"

**Befestigungsdesign:**  
 PP = Standardmäßiges Push-Pull-Design  
 NP = Nirosta Push-Pull-Design  
 RP = Push-Pull-Design für Bahnanwendungen  
 RM = Standardmäßiges metrisches Schraubendesign für Bahnanwendungen  
 SM = Standardmäßiges metrisches Design  
 RJ = Registrierter Jack-45-Stecker  
 WP = Washdown Push-Pull-Design

**Beispiele:**  
 Verbindungsleitung (zweiseitige Kabelbaugruppe):  
 PP12M-MSSV4D-PP12M-MSSV4D-0342-0100  
 Pigtail (einseitige Kabelbaugruppe):  
 PP12M-MSSV4D-0342-0100  
 Frei konfektionierbarer Crimp-Anschluss:  
 RM12C-MSSV4D

**Definition der Kabellänge:**  
 0010 = 0,1 Meter, 10 cm  
 0100 = 1 Meter, 100 cm  
 0200 = 2 Meter, 200 cm  
 0500 = 5 Meter, 500 cm  
 1000 = 10 Meter, 1000 cm  
 100M = 100 Meter

**Kabelnummer (STL):**  
 0508 = STL 508 (Fast Ethernet Cat5e, Bahnanwendungen, geschirmt, EN 45545-2, X-FRNC, 0,34 mm<sup>2</sup>, 4-adrig, verdrehte Paare)  
 0522 = STL 552 (Gigabit Ethernet Cat7, Bahnanwendungen, geschirmt, blaue Ummantelung, EN45545-2, X-FRNC & LSNH, 0,25 mm<sup>2</sup>, 8-adrig, verdrehte Paare)  
 0342 = STL 342 (Fast Ethernet PROFINET C, geschirmt, grüne Ummantelung, PUR, 4-adrig, verdrehte Paare) 0478 = STL 478 (Gigabit Ethernet Cat7, industrielles Kabel, PUR, schwarze Ummantelung, 0,34 mm<sup>2</sup>, 2 x 0,25 mm<sup>2</sup> für Datenübertragung, 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> für Stromversorgung)  
 0182 = STL 182 (standardmäßiges industrielles Sensor-/Aktor-Kabel, geschirmt, PVC, orangefarbene Ummantelung, 0,34 mm<sup>2</sup>, 4-adrig)  
 0183 = STL 183 (standardmäßiges industrielles Sensor-/Aktor-Kabel, geschirmt, PVC, orangefarbene Ummantelung, 0,34 mm<sup>2</sup>, 5-adrig)  
 0288 = STL 288 (standardmäßiges industrielles Sensor-/Aktor-Kabel, geschirmt, PUR, schwarze Ummantelung, 0,34 mm<sup>2</sup>, 4-adrig)  
 0298 = STL 298 (standardmäßiges industrielles Sensor-/Aktor-Kabel, geschirmt, PUR, schwarze Ummantelung, 0,34 mm<sup>2</sup>, 5-adrig)

## Vorteile, Mehrwert, Wettbewerbsvorteil

1. Umspritzgehäuse mit integrierter Kodierungsausrichtung

2. Geflochtene Klemmung

3. Kabel, abisolierte Ummantelung und Adern

4. Kontakte

5. Kontaktträger

6. Gehäuse des Steckverbinders


7. Rote Verriegelungshaken, die anzeigen, ob der Verschluss verriegelt ist oder nicht

8. Entriegelungshülse

9. Überführung



## Warum Belden

Konkurrenz	Belden-Design	Ihre Vorteile
		<p data-bbox="805 1100 1511 1360">Der Pfeil auf dem Steckverbindergehäuse zeigt die Kodierungsrichtung an. Mit dieser Funktion können Sie Push-Pull-Verbindungsleitungen gleich beim ersten Versuch richtig anschließen. So müssen Sie nicht mehr lange herumprobieren, um die Kodierungsposition der Buchse am Gerät zu finden. Dies vereinfacht den Installationsprozess und spart Zeit, da schnelle und präzise Verbindungen gewährleistet werden.</p> <p data-bbox="805 1440 1511 1730">Belden hat ein innovatives Design entwickelt, das speziell darauf abzielt, das Eindringen von Staub, Schweißpartikeln und grobem Schmutz in Ihre Geräte zu verhindern. Dieser Schutzkragen ist eine wirksame Schutzlösung, die nicht nur die Lebensdauer Ihrer Geräte deutlich verlängert, sondern auch deren zuverlässige Funktionalität sicherstellt. Indem Sie in den Schutz Ihrer Geräte investieren, können Sie die Betriebskosten langfristig senken und die Effizienz Ihres Unternehmens steigern.</p>

## Die Zukunft der Geräteverbindung

Nach langem Warten wird der neue, mit IEC 61076-2-010 konforme und eine herstellerübergreifende Kompatibilität bietende M12-Push-Pull-Standard-Steckverbinder endlich in der gesamten Verbindungsbranche eingesetzt. Dieser fortschrittliche Steckverbinder verspricht eine Steigerung der Effizienz und Rationalisierung der Prozesse in Ihrem Unternehmen.




### Ist es heute möglich, die Push-Pull-Technologie mit Ihren Geräten zu nutzen?

Der Übergang zur Push-Pull-Technologie gemäß IEC-Standards stellt für Kunden eine der unkompliziertesten Modernisierungen in der Industrietechnologie dieser Größenordnung und Bedeutung dar. Einer der größten Vorteile dieser neuen Push-Pull-Technologie ist ihre Abwärtskompatibilität. Dies setzt jedoch voraus, dass Ihre Geräte bereits mit der Push-Pull-Technologie kompatibel sind.

Um eine nahtlose und maßgeschneiderte Lösung zu gewährleisten, die die Vorteile dieser Technologie maximiert, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Belden-Vertreter zu wenden. Dieser bietet Ihnen eine fachkundige Beratung und [Unterstützung](#), um sicherzustellen, dass Ihr Übergang reibungslos verläuft und Sie die Vorteile der Push-Pull-Technologie voll nutzen können.

### Unterstützung



# M12-Push-Pull-Steckverbinder – Produktübersicht

	Seite 1	Seite 2		Produktbeschreibung/ Typ 1M als Referenz, andere Kabellängen verfügbar	Bestellnummer der Baugruppe	Kabeltyp	Beschreibung
Muster-set				RP12M-MSSV8X-RP12R-Muster	935304201	74005PU	M12 Push-Pull-Muster-set mit 10-cm-Patchkabel und Gehäuse für Einbausteckverbinder inklusive Dichtung
Verbindungsleitungen, beidseitig umspritzt				RP12M-MSSV4D-RP12M-MSSV4D-0508-0100	935302005	BE43769	M12-Verbindungsleitung, Push Pull, Bahnanwendungen, EN45545, PUR, schwarzes Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, D-kodiert, 4-polig, 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> , PoE
				PP12M-MSSV4D-PP12M-MSSV4D-0342-0100	935302001	PROFINET-Kabel	M12-Verbindungsleitung, Push Pull, vergleichbar mit PROFINET Bauform C, PUR, grünes Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, D-kodiert, 4-polig, 2 x 2 x 0,34 mm <sup>2</sup> , Star-Quad, PoE
		RJ45	In Kürze verfügbar	RP12M-MSSV4D-RJ45I-MSSV4E-0342-0100	Auf Anfrage	PROFINET-Kabel	M12-Verbindungsleitung, Push Pull, Bahnanwendungen, EN45545, PUR, schwarzes Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, D-kodiert, RJ45, 4-polig, 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> , PoE
Patchkabel, einseitig umspritzt		Pigtail, No Side 2 Connected		RP12M-MSSV4D-0508-0100	935301025	BE43769	M12-Patchkabel, Push Pull, Bahnanwendungen, EN45545, PUR, schwarzes Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, D-kodiert, 4-polig, 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> , PoE
				PP12M-MSSV4D-0342-0100	935301021	PROFINET-Kabel	M12-Patchkabel, Push Pull, vergleichbar mit Bauform C, PUR, grünes Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, D-kodiert, 4-polig, 2 x 2 x 0,34 mm <sup>2</sup> , Star-Quad, PoE
Verbindungsleitungen, beidseitig umspritzt				RP12M-MSSV8X-RP12M-MSSV8X-0552-0100	935300405	BE43802	M12-Verbindungsleitung, Push Pull, Bahnanwendungen, CAT 7, EN45545, X-FRNC/LSNH, blaues Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, X-kodiert, 8-polig, 4 x 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> , verdrehte Paare, PoE+
				PP12M-MSSV8X-PP12M-MSSV8X-0478-0100	935300401	74005PU	M12-Verbindungsleitung, Push Pull, Industrial CAT 7, PUR, schwarzes Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, X-kodiert, 8-polig, 4 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> , verdrehte Paare, PoE+
		RJ45	In Kürze verfügbar	RP12M-MSSV8X-RJ45I-MSSV8G-0478-0100	Auf Anfrage	74005PU	M12-Verbindungsleitung, Push Pull, PUR, schwarzes Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, X-kodiert, RJ45, 8-polig, 8 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> , PoE
Einseitige gewinkelte Patchkabel	X-kodiert			RP12M-MSSV8X-0552-0100	935300005	BE43802	M12-Patchkabel, Push Pull, Bahnanwendungen, CAT 7, EN45545, X-FRNC/LSNH, blaues Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, X-kodiert, 8-polig, 4 x 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> , verdrehte Paare, PoE+
				PP12M-MSSV8X-0478-0100	935300001	74005PU	M12-Patchkabel, Push Pull, Industrial CAT 7, PUR, schwarzes Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, X-kodiert, 8-polig, 4 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> , verdrehte Paare, PoE+
				PP12R-FSSV8X-0478-0100 Rücksprungflansch	Auf Anfrage	74005PU	M12-Patchkabel, Push Pull, Industrial CAT 5, Flansch zur Hinterwandmontage, PUR, schwarzes Kabel, geschirmt, Buchse, gerade, X-kodiert, 8-polig, v4 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> , verdrehte Paare, PoE+
Einseitige gewinkelte Patchkabel				PP12M-MSSV4A-0288-0100	935301001	934636452 - STL 288/100 M PUR 934636453 - STL 288/500 M PUR	M12-Patchkabel, Push Pull, industrielles Sensorkabel, PUR, schwarzes Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, A-kodiert, 4-polig, 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
				PP12M-MSSV4A-0182-0100	935301005	3399 - STL 182/100 M PVC	M12-Patchkabel, Push Pull, industrielles Sensorkabel, PVC, orangefarbenes Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, A-kodiert, 4-polig, 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
				PP12M-MSSV5A-0183-0100	935301013	Auf Anfrage	M12-Patchkabel, Push Pull, industrielles Sensorkabel, PVC, orangefarbenes Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, A-kodiert, 5-polig, 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>
				PP12M-MSSV5A-0298-0100	935301009	934637347 - STL 298/100 M PUR 934637111 - STL 298/500 M PUR	M12-Patchkabel, Push Pull, industrielles Sensorkabel, PUR, schwarzes Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, A-kodiert, 5-polig, 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Gehäuse für Einbausteckverbinder zur Vorderwandmontage			RP12R-Push-Pull-Muster	935304001		M12 Push-Pull-Technologie, Gehäuse für Einbausteckverbinder	
Hirschmann BXP-Switches mit integrierter Push-Pull-Technologie			BXP62-28TX-EECC-HV-3A	942334004		„Der BXP (BOBCAT eXtreme Performance) Managed Switch von Hirschmann bietet ein kompaktes Design, verbesserte Flexibilität und Interoperabilität sowie Geschwinvw  + Power over Ethernet (PoE++) mit bis zu 120 W + Hohe Portdichte, inkl. 20-Port- und 28-Port-Varianten + Hohe Bandbreite und Geschwindigkeit mit bis zu 6 x 10 Gigabit	

## Verwandte Produkte – Datenkommunikation

Kodierung	Version des Steckverbinders	Belden-/Lumberg-Referenz	Aufbau	Außendurchmesser des Kabels	Drahtquerschnitt
<b>X-kodiert</b>	Buchse Gerade	0986 EMC 600	M12-Steckverbinder, <b>IDC-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, gerade, Buchse, 8-polig, X-kodiert, inkl. Pins	Ø 5 ... Ø 9,7 mm	0,14 mm <sup>2</sup> – 0,34 mm <sup>2</sup> (AWG 26-22)
<b>D-kodiert</b>	Stecker Gerade	BRSCIS 4D/9	M12-Steckverbinder, <b>IDC-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, gerade, Stecker, 4-polig, D-kodiert, inkl. Pins	Ø 6 ... Ø 8 mm	0,20 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup> (AWG 24-22)
<b>D-kodiert</b>	Stecker Gerade	0986 EMC 105	M12-Steckverbinder, <b>Federanschluss</b> , Bahnanwendungen, gerade, Stecker, 4-polig, D-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,7 mm	0,14mm <sup>2</sup> – 0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 26-20)
	Buchse Gerade	0986 EFC 107	M12-Steckverbinder, <b>Federanschluss</b> , Bahnanwendungen, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,7 mm	« 0,14mm <sup>2</sup> – 0,5 mm <sup>2</sup> (mit Aderendhülse) (AWG 26-20)»
<b>D-kodiert</b>	Stecker Gerade	RM12C-MSSV4D-CAT5	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, gerade, Stecker, 4-polig, D-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-20)
	Stecker Gewinkelt	RM12C-MASV4D-CAT5	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, Gewinkelt, Stecker, 4-polig, D-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-20)
	Buchse Gerade	RM12C-FSSV4D-CAT5	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-20)
	Buchse Gerade Hinterwandmontage	RM12C-FSSR4D-CAT5	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert, Hinterwandmontage, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-20)
	Buchse Gewinkelt	RM12C-FASV4D-CAT5	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, Gewinkelt, Buchse, 4-polig, D-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22-20)
<b>X-kodiert</b>	Stecker Gerade	RM12C-MSSV8X-CAT6a	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, gerade, Stecker, 8-polig, X-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,14 mm <sup>2</sup> ...0,2 mm <sup>2</sup> (AWG 26-24)
<b>A-kodiert</b>	Stecker Gerade	RM12C-MSSV4A	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, gerade, Stecker, 4-polig, A-kodiert, inkl. Pins	Ø 5,0 ... Ø 8,5 mm	0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 22-18)
		RM12C-MSSV5A	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, gerade, Stecker, 5-polig, A-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 22-18)
		RM12C-MSSV8A	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, gerade, Stecker, 8-polig, A-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,20 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup> (AWG 24-22)
	Stecker Gewinkelt	RM12C-MASV4A	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, Gewinkelt, Stecker, 4-polig, A-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 22-18)
		RM12C-MASV5A	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, Gewinkelt, Stecker, 5-polig, A-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 22-18)
		RM12C-MASV8A	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, Gewinkelt, Stecker, 8-polig, A-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,20 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup> (AWG 24-22)
	Buchse Gerade	RM12C-FSSV4A	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 22-18)
		RM12C-FSSV5A	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, gerade, Buchse, 5-polig, A-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 22-18)
	Buchse Gewinkelt	RM12C-FASV4A	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, Gewinkelt, Buchse, 4-polig, A-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 22-18)
		RM12C-FASV5A	M12-Steckverbinder, <b>Crimp-Anschluss</b> , Bahnanwendungen, Gewinkelt, Buchse, 5-polig, A-kodiert, inkl. Pins	Ø 6,0 ...Ø 8,5 mm	0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 22-18)
<b>nicht zutreffend</b>		XZC 0708 RM12	RM12C <b>Crimppwerkzeug</b> DMC, inkl. Locator	nicht zutreffend	nicht zutreffend